



VU48NCT

Caja emp. golf serie VU, registro term. de red para ICT, 4 filas, puerta blanca

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión nominal 400 - 400 V

#### Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Empotrado

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 63 A

#### Potencia

Pérdida de potencia máxima por armario a  $\Delta T=20K$  27 W

#### Equipo

Número de carriles 4

Número de filas 4

Número de sección en anchura 1

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

#### Capacidad

Número de módulos 48

Número de terminales de semimódulos por rail 96

#### Funciones

Con entradas de conductos Sí

#### Dimensiones

Altura 755,50 mm

Anchura 348 mm

Profundidad 94,50 mm

Altura de la instalación 740 mm

Anchura de instalación 335 mm

#### Cubierta, puerta

Número de puertas de armario 1

Número de bloqueos 0

#### Dimensiones

Profundidad de montaje 90 mm

Número de unidades de ancho 12

#### Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente No

#### Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

#### Materiales

Material Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

#### Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra No

#### Materiales

Resistente a los rayos ultravioleta Sí

#### Equipo

Tiene placa de montaje No

**Seguridad**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Clase de protección           | Clase de aislamiento II         |
| Índice de protección IP       | IP30                            |
| Tipo de cerradura             | Cierre a presión<br>Sin bloqueo |
| Ensayo del hilo incandescente | 650 °C                          |

**Sostenibilidad**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|