



VU48NCT

Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4x12M, prazan

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 400 - 400 V |
|---------------|-------------|

##### Instalacija, montaža

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne |
|-----------------------------------------|----|

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

##### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 63 A |
|----------------|------|

##### Snaga

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Maksimalni gubitak snage po ormaru pri $\Delta T=20K$ . | 27 W |
|---------------------------------------------------------|------|

##### Oprema

|           |   |
|-----------|---|
| Broj šina | 4 |
|-----------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Broj redova | 4 |
|-------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Broj sekcija u širinu | 1 |
|-----------------------|---|

|           |    |
|-----------|----|
| Sa bravom | Ne |
|-----------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Ima N klemni blok | Ne |
|-------------------|----|

##### Kapacitet

|             |    |
|-------------|----|
| Broj modula | 48 |
|-------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Broj klemna za polumodule po šini | 96 |
|-----------------------------------|----|

##### Funkcije

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sa uvodima za provodnike | Da |
|--------------------------|----|

##### Dimenzije

|        |           |
|--------|-----------|
| Visina | 755,50 mm |
|--------|-----------|

|        |        |
|--------|--------|
| Širina | 348 mm |
|--------|--------|

|        |          |
|--------|----------|
| Dubina | 94,50 mm |
|--------|----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ugrađena visina | 740 mm |
|-----------------|--------|

##### Poklopac, vrata

|                   |   |
|-------------------|---|
| Broj vrata ormara | 1 |
|-------------------|---|

##### Dimenzije

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ugrađena širina | 335 mm |
|-----------------|--------|

##### Poklopac, vrata

|            |   |
|------------|---|
| Broj brava | 0 |
|------------|---|

##### Dimenzije

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ugrađena dubina | 90 mm |
|-----------------|-------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Broj jedinica širine | 12 |
|----------------------|----|

##### Poklopac, vrata

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |
|----------------------------|----|

##### Povezivost

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |
|---------------|-----------------|

##### Materijali

|           |          |
|-----------|----------|
| Materijal | Plastika |
|-----------|----------|

|         |      |
|---------|------|
| RAL kod | 9010 |
|---------|------|

|      |              |
|------|--------------|
| Boja | Čista bijela |
|------|--------------|

##### Oprema

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ima klemni blok za uzemljenje | Ne |
|-------------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ima montažnu ploču | Ne |
|--------------------|----|

---

**Materijali**

|            |    |
|------------|----|
| UV otporno | Da |
|------------|----|

---

**Sigurnost**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Zaštitna klasa | Izolacijska klasa II |
|----------------|----------------------|

---

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP30 |
|-------------------------------|------|

---

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Vrsta zaključavanja | Uklopna brava<br>Bez brave |
|---------------------|----------------------------|

---

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ispitivanje užarenom žicom | 650 °C |
|----------------------------|--------|

---

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|

---