



SM201

Módulo de salida impulsos para SM103E

Características técnicas

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 55 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20 - 80 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	0.5 - 1.5 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	0.5 - 1.5 mm ²

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	4000 V
------------------------------------	--------

Dimensiones

Altura	84 mm
Anchura	21 mm
Profundidad	36 mm

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí