



SM201

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ2 ΕΙΣ./2 ΕΞ. SM103E

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνθήκες χρήσης

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας          | -10 - 55 °C |
| Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας | -20 - 80 °C |

Σύνδεση

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Εύκαμπτος αγωγός διατομής | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Διατομή άκαμπτου αγωγού   | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |

Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Τάση

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ονομαστική τάση μόνωσης Ui | 4000 V |
|----------------------------|--------|

Διαστάσεις

|        |       |
|--------|-------|
| Ύψος   | 84 mm |
| Πλάτος | 21 mm |
| Βάθος  | 36 mm |

Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |