



SM201

**ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ2 ΕΙΣ./2 ΕΞ. SM103E**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 55 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-20 - 80 °C

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

**Τάση**

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	4000 V
----------------------------	--------

**Διαστάσεις**

Ύψος	84 mm
Πλάτος	21 mm
Βάθος	36 mm

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι