



SM201

Модуль імпульсного виходу для SM103E

Технічні характеристики

Умови використання

Робоча температура	-10 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-20 - 80 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.5 - 1.5 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.5 - 1.5 mm ²

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U _i	4000 V
--	--------

Розміри

Висота	84 mm
Ширина	21 mm
Глибина	36 mm

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так