



SM200

Comm. module met pulsuitgang voor SM102E

Technische karakteristieken

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 80 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 1.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 1.5 mm ²

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	4000 V
--	--------

Afmetingen

Hoogte	84 mm
Breedte	21 mm
Diepte	36 mm

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja