



### Modulo di uscita ad impulsi per centrale di misura SM102E

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 80 °C

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	4000 V
------------------------------------	--------

##### Serie

Altezza	84 mm
Larghezza	21 mm
Profondità	36 mm

##### Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si