



SM200

agardio.measure Moduł wyjść impulsowych SM102E

Właściwości techniczne

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20 - 80 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 1.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 1.5 mm ²

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	4000 V
---------------------------------	--------

Wymiary

Wysokość	84 mm
Szerokość	21 mm
Głębokość	36 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak