



SM200

Comm. module met pulsuitgang voor SM102E

Technische eigenschappen

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 80 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 1.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 1.5 mm ²

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	4000 V
------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	84 mm
Breedte	21 mm
Diepte	36 mm

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja