



SM200

### Модуль імпульсного виходу для SM102E

#### Технічні характеристики

##### Умови використання

Робоча температура	-10 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-20 - 80 °C

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

##### Напруга

Номінальна напруга ізоляції U <sub>i</sub>	4000 V
--	--------

##### Розміри

Висота	84 mm
Ширина	21 mm
Глибина	36 mm

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так