



SM203

Module sortie analogique pour centrale de mesure et d'analyse de réseau

Caractéristiques techniques

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
Température de stockage/transport	-20 - 80 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 1.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 1.5 mm ²

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Tension

Tension assignée d'isolement	4000 V
------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	84 mm
Largeur	21 mm
Profondeur	36 mm

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui