



SM203

### Module sortie analogique pour centrale de mesure et d'analyse de réseau

#### Caractéristiques techniques

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
Température de stockage/transport	-20 - 80 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Tension

Tension assignée d'isolement	4000 V
------------------------------	--------

##### Dimensions

Hauteur	84 mm
Largeur	21 mm
Profondeur	36 mm

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui