



SM203

### Analogni izlazi za SM103E

#### Tehničke karakteristike

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 55 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-20 - 80 °C

##### Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

##### Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	4000 V
------------------------------	--------

##### Dimenzije

Visina	84 mm
Širina	21 mm
Dubina	36 mm

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da