



SM203

**Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup**

**Technické vlastnosti**

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-10 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-20 - 80 °C

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Napětí**

Jmenovité izolační napětí	4000 V
---------------------------	--------

**Rozměry**

Výška	84 mm
Šířka	21 mm
Hloubka	36 mm

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano