



SM203



Dva ulaza/dva izlaza za SM103E

Tehničke karakteristike

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 55 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-20 - 80 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 1.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 1.5 mm ²

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	4000 V
------------------------------	--------

Dimenzije

Visina	84 mm
Širina	21 mm
Dubina	36 mm

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da