



SM203



Rozšiřující modul vstupů a výstupů, 2x IN 10-30V DC a 2x OUT 5A 230V pro SM103E

Technické vlastnosti

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-20 - 80 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.5 - 1.5 mm ²
Průřez plného vodiče	0.5 - 1.5 mm ²

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	4000 V
---------------------------	--------

Rozměry

Výška	84 mm
Šířka	21 mm
Hloubka	36 mm

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano