



SM203



ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ2 ΕΙΣ./2 ΕΞ. RS485 SM103E

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 55 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-20 - 80 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.5 - 1.5 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.5 - 1.5 mm ²

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U _i	4000 V
--	--------

Διαστάσεις

Ύψος	84 mm
Πλάτος	21 mm
Βάθος	36 mm

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι