



SRA02505

**Strujni transformator 250/5A 2,5VA, klasa 1**

**Tehničke karakteristike**

**Funkcije**

Klasa tačnosti	1
----------------	---

**Snaga**

Snaga	2,50 VA
Ukupni gubitak snage pri I <sub>N</sub>	2,60 W

**Dimenzije**

Visina	70 mm
Širina	49,50 mm
Dubina	30 mm
Visina otvora	20 mm
Širina otvora	29,50 mm

**Povezivost**

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

**Napon**

Nazivni izolacijski napon U <sub>i</sub>	3000 V
--	--------

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-40 - 40 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 40 °C

**Veza**

Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP10
-------------------------------	------

**Električna struja**

Maks. intenzitet primara	250 A
Maks. intenzitet sekundara	5 A

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	DIN šina Montažna ploča
---------------	----------------------------

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da