



SVS311B



### Bouton poussoir 1F impulsion QC passage de barre

#### Caractéristiques techniques

##### Equipement

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts NC	0
Nombre de contacts NO	1
Avec lampe de signalisation	Non

##### Courant électrique

Courant de commutation	16 A
Courant assigné nominal	16 A

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	66 mm

##### Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

#### Photos | dessins

