



FL134AM

Porte, orion plus, opaque, métallique, pour coffret, 300x300x200mm, plaque de montage

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	400 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	200 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,2 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

#### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

#### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui