



R2661VERZ

**Vnitřní roh kanálu LFS 60x100, pozink.**

**Technické vlastnosti**

**Příslušenství**

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

**Nastavení**

Úhlový rozsah	90 - 90
---------------	---------

**Rozměry**

Výška	60 mm
Šířka	100 mm

**Materiál**

Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkované
Barva	Zinek

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP30

**Normy**

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ano
---	-----

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 90 °C
------------------	------------

**Vybavení**

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

**Ilustrace a výkresy**

