



HIC425G

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning U _e	380 - 415 V
----------------------------------	-------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	1250 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{cc} met gl-gG-zekeringen	100 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	822000 W
----------------------------------	----------

Architectuur

Aantal polen	4
Apparaattype	Vaste inbouw

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Nee
Geschikt voor verdeelbord	Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op	Montageplaat
---------------	--------------