



HIC425G

Automatska preklopka, 1-0-2, 1250A, 4P

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon Ue	380 - 415 V
------------------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	1250 A
----------------	--------

Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osiguračima	100 kA
---	--------

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	822000 W
--------------------------------------	----------

Arhitektura

Broj polova	4
-------------	---

Vrsta konstrukcije uređaja	Fiksirano
----------------------------	-----------

Kompatibilnost

Prikladno za DIN šinu	Da
-----------------------	----

Prikladno za distributivni ormar	Da
----------------------------------	----