



HIC425G

Automatisk reservkraftsomkopplare 4x 1250A

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	380 - 415 V
----------------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	1250 A
-----------	--------

Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	100 kA
--	--------

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	822000 W
--	----------

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Enhetens konstruktionstyp	Fast
---------------------------	------

Kompatibilitet

Passar DIN-skena	Nej
------------------	-----

Lämplig för fördelningar	Ja
--------------------------	----

Installation, montering

Montering	Monteringsplatta
-----------	------------------