



HIC425G

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
---	-------------

Електричний струм

Номінальний струм	1250 A
Номінальний умовний короткозамикальний струм I _{cs} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	100 kA

Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	822000 W
--	----------

Архітектура

Кількість полюсів	4
Тип конструкції пристрою	Фіксований вбудований

Сумісність

Підходить для рейки DIN	Ні
Підходить для розподільчого щита	Так

Установлення, монтаж

Монтаж на	Монтажна панель
-----------	-----------------