




HBA160H

Diffblok el. x160 3P regelb. 160A

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A
Nominale aardlekstroom $I_{\Delta n}$	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	500 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	6000 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	2,5 - 95,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met Schroefaansluiting met soepele geleiders	2,5 - 70,0 mm ²

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----