




HBA160H

FID-blok, elektronski, x160 3P 160A, Idn podesiv, vremenska zadržka

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Nazivna struja                      | 160 A   |
| Nazivna rezidualna radna struja Idn | 30 mA   |
|                                     | 100 mA  |
|                                     | 300 mA  |
|                                     | 1000 mA |
|                                     | 3000 mA |
|                                     | 6000 mA |

##### Arhitektura

|             |   |
|-------------|---|
| Broj polova | 3 |
|-------------|---|

##### Sigurnost

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vrsta rezidualne struje | A HI |
|-------------------------|------|

##### Napon

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Nazivni izolacijski napon Ui          | 500 V  |
| Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp | 6000 V |

##### Veza

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče       | 2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup> |
| Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče | 2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup> |

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|