




HBA160H

Chráničový modul pro x160, 3-pól, 160A; 0,3 - 6 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	160 A
Jmenovitý reziduální provozní proud I _{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Bezpečnost

Typ diferenciální ochrany	A HI
---------------------------	------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	6000 V

Připojení

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	2,5 - 95,0 mm ²
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	2,5 - 70,0 mm ²

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----