



HIC425E

**Commutateur motorisé auto 4P 1250A Energie**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1250 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	100 kA

**Puissance**

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	822000 W
-----------------------------------	----------

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type de boitier	Produit complet

**Compatibilité**

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui