



47516039



Zásuvka SCHUKO s víčkem a zeleným potiskem "SV" (napájení), Q.x, bílá sametová

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Jmenovité napětí 250 - 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Sametový

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víčkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Produktový list

47516039

Texty

Potisk	S potiskem "SV"
Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Vhodné pro

Q.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----