




936712507

Pulsador Integro gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
Número de polos	1

Materiales

Colour	Gris
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

Dimensiones

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	25 mm
Profundidad de montaje	10 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	13 mm

Controles e indicadores

Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Seguridad

Índice de protección IP	IP44
-------------------------	------

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Características técnicas

Berker integro	
----------------	--

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----