



FL531B

Armoire, orion plus, sur pieds, single polyester, 900x1100x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	900 mm
Largeur	1100 mm
Profondeur	300 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK08

Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matériau	Plastique

Équipement

Nombre de rangées	5
-------------------	---

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----