



47516066

Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno
Lakirano

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Stezaljka utikača

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući poklopac

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Otisak Sa otiskom

Poklopac Poklopac centralne ploče

Tekst

Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

Berker Q.x

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----