



SM501

Voltmetro Digitale 0 - 500 V 4 M. Din

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 70 °C

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Connessione

Sezione conduttore flessibile 6 mm²

Sezione conduttore rigido 10 mm²

Potenza

Potenza dissipata totale 3,50 W

Potenza assorbita VA 3,50 VA

Serie

Altezza 90 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 54 mm

Misura

tipo di strumento di misura Voltmetro

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Classe di precisione 0.01

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Frequenza

Frequenza 45 - 65 Hz

Equipaggiamento

Numero di canali 3

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì