



SM501

Voltmeter digitaal 0 - 500 V

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3,50 W
Opgenomen vermogen VA	3,50 VA

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	70 mm
Diepte	54 mm

Meting

Type meetinstrument	Voltmeter
---------------------	-----------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Functionies

Nauwkeurigheidsklasse	0.01
-----------------------	------

Frequentie

Frequentie	45 - 65 Hz
------------	------------

Samenstelling

Aantal kanalen	3
----------------	---

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja