



SM501

**Voltímetro digital 0-500V**

**Características técnicas**

**Capacidade**

Número de módulos 4

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 70 °C

**Conetividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

**Conexão**

Secção transversal de condutor flexível 6 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 10 mm<sup>2</sup>

**Potência**

Potência total dissipada em IN 3,50 W

Consumo de energia VA 3,50 VA

**Dimensões**

Altura 90 mm

Largura 70 mm

Profundidade 54 mm

**Medição**

Tipo de aparelho de medição Voltímetro

**Segurança**

Índice de proteção IP IP20

**Funções**

Classe de precisão 0.01

**Instalação, montagem**

Montagem Calha DIN

**Frequência**

Frequência 45 - 65 Hz

**Equipamento**

Número de canais 3

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim