



SM501

## Voltmetr digitální 0 - 500V

### Technické vlastnosti

#### Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 70 °C

#### Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

#### Připojení

Průřez flexibilního vodiče	6 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	10 mm <sup>2</sup>

#### Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3,50 W
Příkon VA	3,50 VA

#### Rozměry

Výška	90 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	54 mm

#### Měření

Druh měřicího přístroje	Voltmetr
-------------------------	----------

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

#### Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

#### Funkce

Třída přesnosti	0.01
-----------------	------

#### Frekvence

Frekvence	45 - 65 Hz
-----------	------------

#### Vybavení

Počet kanálů	3
--------------	---

#### Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano