



SM501

Digital Voltmeter 0-500V

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70 °C

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	6 mm ²
Area solid ledare	10 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3,50 W
Energiförbrukning VA	3,50 VA

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	70 mm
Djup	54 mm

Mått

Typ av mätinstrument	Voltmeter
----------------------	-----------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Funktioner

Noggrannhetsklass	0.01
-------------------	------

Frekvens

Frekvens	45 - 65 Hz
----------	------------

Utrustning

Antal kanaler	3
---------------	---

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja