



HXF055H

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 4P 380-415VAC

Właściwości techniczne

Moc

Maksymalna moc pobierana	2,10 VA
--------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X
------------------------------------	------

Napięcie

Napięcie sterowania AC	380 - 415 V
------------------------	-------------

Napięcie sterowania DC	0 - 0 V
------------------------	---------

Funkcje

Zwłoczny	Tak
----------	-----