



HXF055H

Podpěťová zpožděná spoušť h1600,380-450 V AC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání	2,10 VA
-----------------------	---------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Napětí

Ovládací napětí AC	380 - 415 V
Ovládací napětí DC	0 - 0 V

Funkce

Opožděné	Ano
----------	-----