



HXF055H

Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1600, 380-415В AC

Технічні характеристики

Потужність

Пускова потужність, що поглинається 2,10 VA

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP4X

Напруга

Командна напруга AC 380 - 415 V

Командна напруга DC 0 - 0 V

Функції

Із затримкою Так