



HXF055H

Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1600, 380-415В AC

Технічні характеристики

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	2,10 VA
-------------------------------------	---------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Напруга

Командна напруга AC	380 - 415 V
Командна напруга DC	0 - 0 V