



SM500

Voltmetro Analogico 0 - 500 V 4 M. Din

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm ²

Potenza

Potenza dissipata totale	3,50 W
Potenza assorbita VA	3 VA

Serie

Altezza	90 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	54 mm

Misura

tipo di strumento di misura	Analogico
-----------------------------	-----------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Funzioni

Classe di precisione	0.015
----------------------	-------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Frequenza

Frequenza	45 - 65 Hz
-----------	------------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si