



SM500

**Voltmetro Analogico 0 - 500 V 4 M. Din**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli 4

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -25 - 50 °C  
 Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm<sup>2</sup>  
 Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Potenza**

Potenza dissipata totale 3,50 W  
 Potenza assorbita VA 3 VA

**Serie**

Altezza 90 mm  
 Larghezza 70 mm  
 Profondità 54 mm

**Misura**

tipo di strumento di misura Analogico

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Funzioni**

Classe di precisione 0.015

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Guida DIN

**Frequenza**

Frequenza 45 - 65 Hz

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì  
 Conformità ROHS Sì