



SM500

## Voltímetro analógico 0-500V

### Características técnicas

#### Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

#### Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

#### Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Potência

Potência total dissipada em IN	3,50 W
Consumo de energia VA	3 VA

#### Dimensões

Altura	90 mm
Largura	70 mm
Profundidade	54 mm

#### Medição

Tipo de aparelho de medição	Analógico
-----------------------------	-----------

#### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Funções

Classe de precisão	0.015
--------------------	-------

#### Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

#### Frequência

Frequência	45 - 65 Hz
------------	------------

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim