



SM500

## Voltmetr analogový 0-500V

### Technické vlastnosti

#### Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 50 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

#### Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

#### Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3,50 W
Příkon VA	3 VA

#### Rozměry

Výška	90 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	54 mm

#### Měření

Druh měřicího přístroje	Analogové
-------------------------	-----------

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

#### Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

#### Funkce

Třída přesnosti	0.015
-----------------	-------

#### Frekvence

Frekvence	45 - 65 Hz
-----------	------------

#### Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano