



SM500

Voltmeter 0-500V direktmät.

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 50 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3,50 W
Energiförbrukning VA	3 VA

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	70 mm
Djup	54 mm

Mått

Typ av mätinstrument	Analog
----------------------	--------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Funktioner

Noggrannhetsklass	0.015
-------------------	-------

Frekvens

Frekvens	45 - 65 Hz
----------	------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja