




11308982

Poklopac za okretni dimer, S.1, bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Rotirajući
-------------------------	------------

Materijali

Boja	Bijelo
RAL kod	9001
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Duroplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	80,30 mm
Širina	80,40 mm
Dubina	11,60 mm
Promjer osovine	4 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Ne
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima

Pogodno za

S.x/B.x	
---------	--

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da