




11308982

Kompletní kryt otočných stmívačů/potenciometrů, S.1, krémová lesk

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Otočný

Materiál

Barva Bílá

Kód RAL 9001

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Duroplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 80,30 mm

Šířka 80,40 mm

Hloubka 11,60 mm

Osa průměru 4 mm

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano